


Spojni vod NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

Broj artikla: 542130

FESTO

pretkonfekcionirano, za MFH ventile.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Zasnovano na normi | EN 175301-803 EN 61076-2-101 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Svojstvo vodiča | Standard |
| Indikacija sklopnog položaja | LED |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Strujna opteretivost | 4 A |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 70 °C |
| Temperatura okoline | -5 ... 70 °C |
| Maks. pritezni moment | 0,6 Nm kod M12x1 0,4 Nm kod M3 |
| Min. radijus savijanja kabela | 59 mm |
| Težina proizvoda | 69 g |
| Električni priključak 1 | Utičnica pod kutom, četvrtasti oblik, 3-polna, oblik BI |
| Električni priključak 2 | Utikač ravni, M12x1, 5-polni, A-kodiran |
| Struktura kabela | 3 x 0,75 mm ² |
| Promjer kabela | 5,9 mm |
| Duljina kabela | 0,5 m |
| Nazivni presjek vodiča | 0,75 mm ² |
| Priključak zaštitnog vodiča | postoji |
| Vrsta pričvršćenja | na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3 s navojnim utikačem |
| Boja, kućište | crno |
| Boja, kablanski plašt | sivo |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, kućište | PBT TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, plašt kabela | PVC |
| Informacija o materijalu, vijci | Čelik Cinkov tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, utični kontakti | Utičnica pokositrena Bakrena slitina Utikač pozlaćen |