



# Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/4:C3J4F3-WP

Broj artikla: 542312

FESTO

sastavljen od ručnog zapornog ventila, regulatora s filtrom, odvojnog modula s tlačnom sklopkom bez pokaza, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filter 5 µm s manometrom, zaporna glava regulatora, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispusit kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijska	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Modul odvojka Uklopni ventil Filter-regulator s manometrom
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	1.250 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozivne otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.500 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC