


# Kombinacija pripremnih grupa MSB4-1/4:J2D7A1-WP

Broj artikla: 542629

FESTO

sastavljen od regulatora s filtrom, električnog zapornog ventila, ventila za uspostavu tlaka pneumatski, ploče za zidno pričvršćenje. Maksimalni izlazni tlak 9 bara, filter 40 µm s manometrom, zaporna glava regulatora, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, automatski ispušt kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	4
Serijski broj	MS
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Modul odvojka Ventil za uspostavu tlaka Tlačna sklopka Uklonni ventil Filter-regulator s manometrom Standardni zaušljivač maglom
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	4,5 ... 10 bar
Područje regulacije tlaka	4 ... 9 bar
Normalni nazivni protok	750 l/min
Parametri svitka	24V DC
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.600 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, ljuska	PC