

# Kuglasta slavina VAPB-1/4-F-63-F0304-CR

Broj artikla: 542843

FESTO

otporno na koroziju i kiseline



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Rp1/4
Slika bušenja prirubnice	F03 F04
Unutarnji promjer	10 mm
Nazivni promjer DN	8
Nazivni tlak armature	63
Moment aktiviranja	7 Nm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-10 ... 180 °C
Protok Kv	7 m <sup>3</sup> /h
Informacija o materijalu, kućište	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4408
Informacija o materijalu, brtve	FPM PTFE
Informacija o materijalu, kugla	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kugle	1.4401
Informacija o materijalu, vratilo	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	200 g
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	3