


# Linijski portal DHSL-DGC25-SLT16

Broj artikla: 542984

FESTO

sastavljeno od pogona bez klipnjače i kompaktnog Mini klizača, dinamički i precizno. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 1.0
Korisni teret	0 ... 2 kg
Pogon Z-os	SLT-16
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 150 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	DGC-25
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Hod Y-os	0 ... 3.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm