


Linijski portal DHSL-2DGPL25S-HMPL20

Broj artikla: 542990

FESTO

sastavljeno od pogona bez klipnjače s vodećom osovinom i lakom osovinom rukovanja, visoko dinamički sa Soft Stopom, precizno, modularno. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 2.0
Korisni teret	0 ... 4 kg
Pogon Z-os	HMPL-20
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Međupozicija Z-os	1-struko
Hod Z-os	0 ... 200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	2x DGPL-25-SPC11
Vrsta pogona Y-os	servopneumatski
Međupozicija Y-os	2-struko
Hod Y-os	0 ... 1.600 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 1 mm