


# Prostorni portal DHSR-DGE40ZR-2DGE40ZR-HMP25

Broj artikla: 543043

FESTO

sastavljen od električnih osovina sa zupčastim remenom s kugličnim vođenjem, vertikalna modularna os rukovanja, precizno i robusno. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost   |
|--|--|
| Grupa  | Prostorni portal 4.0                                 |
| Korisni teret                                | 0 ... 10 kg  |
| Pogon Z-os                                   | HMP-25   |
| Vrsta pogona Z-os                            | pneumatski   |
| Međupozicija Z-os                            | 1-struko   |
| Hod Z-os                                     | 0 ... 400 mm   |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os | ± 0,02 mm  |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os      | ± 0,02 mm  |
| Pogon Y-os                                   | 2x DGE-40-ZR-KF                                      |
| Vrsta pogona Y-os                            | električno<br>Zupčasti remen s kugličnim vođenjem 2x |
| Međupozicija Y-os                            | proizvoljno  |
| Hod Y-os                                     | 0 ... 1.200 mm                                       |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os | ± 0,1 mm   |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os      | ± 0,1 mm   |
| Pogon X-os                                   | DGE-40-ZR-KF   |
| Vrsta pogona X-os                            | električno<br>Zupčasti remen s kugličnim vođenjem    |
| Međupozicija X-os                            | proizvoljno  |
| Hod X-os                                     | 0 ... 3.000 mm                                       |
| Točnost ponavljanja u krajnjem položaju X-os | ± 0,1 mm   |
| Točnost ponavljanja u međupoziciji X-os      | ± 0,1 mm   |