


Prostorni portal DHSR-DGE40ZR-2DGE40ZR-DGEA25

Broj artikla: 543045

FESTO

sastavljen od električnih osovina sa zupčastim remenom s kugličnom vodilicom, vertikalna električna os prečke, precizno pozicioniranje. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Prostorni portal 4.0
Korisni teret	0 ... 10 kg
Pogon Z-os	DGEA-25
Vrsta pogona Z-os	električno Zupčasti remen DGEA
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 600 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,05 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,05 mm
Pogon Y-os	2x DGE-40-ZR-KF
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem 2x
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 1.200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,1 mm
Pogon X-os	DGE-40-ZR-KF
Vrsta pogona X-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem
Međupozicija X-os	proizvoljno
Hod X-os	0 ... 3.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju X-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji X-os	± 0,1 mm