


Pick&Place DHSP-HSP16

Broj artikla: 543048

FESTO

Kulisno vođena mehanika, električni ili pneumatski pogon za dva smjera kretanja, kompaktno i visoko dinamično. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Pick&Place 1.0
Korisni teret	0 ... 1,6 kg
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	20 ... 70 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,01 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,01 mm
Pogon Y-os	HSP-16
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Hod Y-os	52 ... 170 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,01 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,01 mm