

Utičnica za napajanje NECU-G78G4-C2

Broj dijela: 543108

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Na temelju norme | EN 61984 |
| Odobrenje | c CSA us (OL) |
| Težina proizvoda | 58.7 g |
| Električni priključak 1 | Ravna utičnica, 7/8" ", 4-polna |
| Kodiranje konektora | ODVA AutoSIG |
| Električni priključak 2 | Vijčani terminal |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...250 V |
| Područje pogonskog napona AC | 0 V...250 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 10 A |
| Otpor prenapona | 2.5 kV |
| Dopušteni promjer kabela | 6 mm...12 mm |
| Priključni presjek | 1.5 mm ² |
| Klasa zaštite | IP67 |
| Temperatura okoline | -25 °C...80 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o niskom naponu |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za električnu opremu |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| Materijal za kućište | PA |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal spojne matice | Lijevani cink, poniklan |
| Materijalne brtve | FPM NBR |
| Materijal utikačkih kontakata | Pozlaćena legura bakra |