


Paralelni komplet EAMM-U-D40-42B

Broj artikla: 543159

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	10,016 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,1 Nm
Prenosivi okretni moment	3 Nm
Težina proizvoda	660 g
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom