


Aksijalni komplet EAMM-A-D60-70A

Broj artikla: 543161

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	750 g
Kod sučelja, pogon	D60A D60B D60C
Cod sučelja, Motor in	70A
Materijal - napomena	RoHS sukladno