


Paralelni komplet EAMM-U-E24-32B

Broj artikla: 543225
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Prikladno za električne pogone](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	18
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	3.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	3,016 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi okretni moment	1 Nm
Težina proizvoda	240 g
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom