


# Paralelni komplet EAMM-U-E32-42C

Broj artikla: 543229

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	3.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	10,22 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,1 Nm
Prenosivi okretni moment	3 Nm
Težina proizvoda	690 g
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom