


Spojni dio KVI-CP-3-SSD

Broj artikla: 543252

FESTO

za provod rasklopnog ormara.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem
Težina proizvoda	48 g
Električni priključak	5-polno Utičnica Utičnica ravna / utikač ravni M9 Utikači
Područje pogonskog napona DC	60 V
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	Mjed poniklano
Material seals	NBR
Položaj ugradnje	proizvoljno