


Elektronski modul VMPA2-FB-EMG-D2-4

Broj artikla: 543334

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dijagnoza	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Podnapon, ventili
Maks. broj ventilskih mjesta	2
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	4
Vlastita primljena struja kod napona pod teretom	23 mA
Vlastita primljena struja kod pogonskog napona	8 mA
Nazivna struja privlačenja po magnetnom svitku	99 mA do 24 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	18 mA nakon 24 ms
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	20 g
Material housing	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno