


Multipol čvor VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Broj artikla: 543415

FESTO

za ventilski blok VTSA i VTSA-F.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 16 kod monostabilnih ventila 8 kod bistabilnih ventila |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 10 % |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 539 g |
| Električno aktiviranje | Multipol |
| Električni priključak | 19-polni Utikači za CNOMO E03.62.530.N |
| Material cover | PA |
| Material housing | Aluminijski tlačni lijev |