


Uređaj za posluživanje FED-300

Broj artikla: 543439

FESTO

Pokaz i uređaj za posluživanje s LCD grafičkim dieplejem za priključak na SPS sustave.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	56 mm
Visina	109 mm
Duljina	149 mm
Maks. debljina prednje ploče	5 mm
Alarmi	1.024
Memorija korisnika	1 Mbyte
Sat stvarnog vremena	da
Liste događaja	256
Memorija recepata	32 kByte
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mjesec
Broj boja	256
Broj LED-ova sustava	4
Pokaz	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	3,5"
Rezervna baterija	3 V / 270 mA litij
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija zaslona	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Primljena struja kod nazivnog pogonskog napona	0,4 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Težina proizvoda	1.000 g
AUX-sučelje	Sub-D 9-polno Utičnica
PC-sučelje	RS232 Sub-D 15-polno Utikači
Sučelje programiranja	9,6 - 38,4 kBd
SPS-sučelje	RS232 Sub-D 15-polno Utikači
Ethernet sučelje	opcijski, 10 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja u prednju ploču
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Software programiranja	FED Designer 6.06 ili viši