

# Uređaj za posluživanje FED-2000

Broj artikla: 543444  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Pokaz i uređaj za posluživanje s LCD grafičkim dieplejem za priključak na SPS sustave, s 1 funkcijskom tipkom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dubina ugradnje	91 mm
Visina	267 mm
Duljina	337 mm
Maks. debljina prednje ploče	5 mm
Memorija korisnika	32 Mbyte
Broj LED-ova korisnika	1
Broj funkcijskih tipaka	1
Sat stvarnog vremena	da
Liste događaja	1.024
Memorija recepata	32 kByte
Alarmi	1.024
Odstupanje, sat stvarnog vremena	130 s / mjesec
Broj boja	64 k
Broj LED-ova sustava	4
Pokaz	TFT boja
Svojstvo pokaza	Touchscreen
Veličina pokaza	12,1"
Rezervna baterija	3 V / 270 mA litij
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Rezolucija zaslona	SVGA, 800x600 Pixel
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Primljena struja kod nazivnog pogonskog napona	1,3 A
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP65 s prednje strane, IP20 sa stražnje strane
Temperatura okoline	0 ... 45 °C
Dozvola	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Težina proizvoda	2.800 g
AUX-sučelje	Sub-D 9-polno Utičnica
Sučelje pisača	RS232 Sub-D 15-polni Utičnica
PC-sučelje	RS232 Sub-D 15-polni

Svojstvo	Vrijednost
	Utičnica
Sučelje programiranja	9,6 - 38,4 kBd
SPS-sučelje	RS232 Sub-D 15-polni Utikači
Ethernet sučelje	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet sučelje optičko 10 MBd
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Softver programiranja	FED Designer 6.06 ili viši
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	NEC 500 Class I, Div. 2