

Membranski sušać zraka MS4N-LDM1-1/4-P10-Z

Broj dijela: 543637

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Izvedbena veličina | 4 |
| Serijski broj | MS |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Konstruktivna struktura | Membranska sušilica |
| Radni tlak | 3 bar...12.5 bar |
| Normalni nazivni protok | 100 l/min |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 2] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Rad s uljem nije moguć |
| Smanjenje točke rosišta tlaka | 20 K |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...60 °C |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Srednja temperatura | 2 °C...50 °C |
| Temperatura okoline | 2 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 0,53 kg |
| Vrsta montaže | neobavezno: Instalacija linije s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/4 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Lijeveni aluminij |
| Materijalna školjka | Kovana aluminijska legura |