

Membranski sušać zraka LDM1-3/4-D-MAXI-600

Broj dijela: 543671

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Seriya	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Membranska sušilica
Radni tlak	3 bar...12.5 bar
Normalni nazivni protok	600 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 3: 1]
Smanjenje točke rosišta tlaka	20 K
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	2 °C...50 °C
Temperatura okoline	2 °C...50 °C
Težina proizvoda	2350 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura