

# Blok podnožja CPE14-PRS-3/8-6

Broj artikla: 543834

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventile CPE.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	20 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	6
Maks. broj tlačnih zona	2
Burst pressure	5 MPa
Tlak pucanja	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	1,2 Nm
Težina proizvoda	584 g
Način pričvršćenja, priključni blok	s prolaznim provrtom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje