



Beskontaktni prekidač SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

Broj artikla: 543864

FESTO

električno, s Reedovim kontaktom, za pogone sa senzorskim utorom 8, montaža odozgo, s utikačem M5.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Dozvola | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE RoHS sukladno |
| Princip mjerenja | magnetični Reed |
| Temperatura okoline | -40 ... 70 °C |
| Uklopni izlaz | s kontaktom, bipolarno |
| Funkcija sklopnog elementa | Uklopnik |
| Maks. izlazna struja | 500 mA |
| Maks. izlazna struja u kompletima za pričvršćenje | 80 mA |
| Maks. uklopna snaga AC | 10 VA |
| Maks. uklopna snaga DC | 10 W |
| Maks. uklopna snaga DC u kompletima za pričvršćenje | 2,4 W |
| Maks. uklopna snaga AC u kompletima za pričvršćenje | 2,4 VA |
| Pad napona | 1,17 V |
| Otpornost na kratki spoj | ne |
| Otpornost na preopterećenje | ne postoji |
| Područje pogonskog napona AC | 5 ... 30 V |
| Područje pogonskog napona DC | 5 ... 30 V |
| Zaštita od zamjene polova | ne |
| Električni priključak | Kabel s utikačem M5x0,5 3-polno okretljivi navoj |
| Odlazni smjer, priključak | uzduž |
| Uvjeti ispitivanja kabla | Energetski lanac: 5 milijuna ciklusa, radijus savijanja 75 mm Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivnja na upit Uvjeti ispitivanja na upit |
| Duljina kabla | 0,3 m |
| Svojstvo vodiča | Standard+energetski lanac |
| Informacija o materijalu, plašt kabla | TPE-U(PU) postojano na ulje |
| Vrsta pričvršćenja | vijčano pričvršćen može se uložiti odozgo u utor |
| Težina proizvoda | 6,3 g |
| Informacija o materijalu, kućište | poniklano Mjed PA TPE-U(PU) visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 IP68 |