


Kabelska utičnica NECU-M8G4

Broj artikla: 544392

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	3,5 ... 5 mm
Zasnovano na normi	EN 61984
Položaj ugradnje	proizvoljno
Učestalost priključivanja	500
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Strujna opteretivost	3 A
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-40 ... 80 °C
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Maks. pritezni moment, utikač	0,3 Nm
Težina proizvoda	9,5 g
Presjek priključka	0,14 ... 0,5 mm ²
Električni priključak	Utičnica ravna M8x1 4-polno
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Boja, kućište	crno
Informacija o materijalu, slijepa matica	Mjed poniklano
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	CuZn-poniklan PBT
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed pozlačeno