


Priključna ploča VMPAF-AP-4-1

Broj artikla: 544402
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	47,6 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	10,5 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 4	M7
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev