


Napojna ploča VMPAF-FB-SP-V

Broj artikla: 545349
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	21 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Električni priključak	M18 3-polni
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material supply plate	Aluminijski tlačni lijev