


Napojna ploča VMPAF-FB-SP-7/8-V-5POL

Broj artikla: 545350
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Širina | 21 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 25 % |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Električni priključak | 7/8" spojnik okruglog utikača 5-polno |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material supply plate | Aluminijski tlačni lijev |