


# Senzor tlaka

## VMPAF-FB-PS-P1

Broj artikla: 545354  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	21 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 25 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Točnost FS	2,5 %FS
Materijal - napomena	RoHS sukladno