


Priključna ploča VMPA2-IC-AP-1-EX2

Broj artikla: 545449

FESTO

za ventilski blok MPA-S.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	30,5 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	21 mm
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
ATEX kategorija plina	II 3G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex nA II T4 X
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Ex temperatura okoline	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Električni priključak	Utikači M8
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački odlazni zrak 82/84	M5
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Pneumatski priključak 4	G1/8
Pneumatski priključak 5	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev