



# Podnožje magnetnih ventila BMFH-2-3-1/8

Broj artikla: 546046  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Normalni nazivni protok	50 l/min
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Dosjedni ventil s povratnom oprugom
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	1,3 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. broj ventilskih mjesta	2
Vrsta upravljanja	direktno
Vrijeme sklapanja isklj	10 ms
Vrijeme sklapanja uklj	10 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Težina proizvoda	273 g
Električni priključak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij eloksirano