


Ploča regulatora VABF-S2-1-R3C2-C-6

Broj artikla: 546085

FESTO

za ventilski blok VTSA, standardna slika priključka prema 5599-2, do maks. 6 bara.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Širina | 42 mm |
| Zasnovano na normi | ISO 5599-2 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pneumatsko ulančavanje po visini | Regulator tlaka za 4 |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem |
| Naknadni izbor, manometar | moguće |
| Područje regulacije tlaka Mpa | 0,1 ... 0,6 MPa |
| Područje regulacije tlaka | 1 ... 6 bar |
| Područje regulacije tlaka psi | 14,5 ... 87 psi |
| Ulazni tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Ulazni tlak 1 Mpa | 0,05 ... 1 MPa |
| Ulazni tlak 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mehanička zaštita | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 640 g |
| Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini | na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak |
| Priključak manometra | sa štupaljkom za držanje |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | Aluminijski tlačni lijev |