



# Vertikalno-opskrbna ploča VABF-S2-1-P1A3-N38

Broj artikla: 546094

FESTO

za ventilski blok VTSA, standardna slika priključka prema 5599-1, 5599-2, za montažu između ploče za ulančavanje i ventila.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	43 mm
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatsko ulančavanje po visini	Alternativna opskrba zrakom za 1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Normalni nazivni protok	1.300 l/min
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-jednostavni spremnici-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	340 g
Vrsta pričvršćenja, ulančavanje po visini	na ploči za ulančavanje na ploči za pojedinačni priključak
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski tlačni lijev