


# Kompaktni cilindar

## ADVU-1 1/4"-3/4"-A-P-A

Broj artikla: 546306

FESTO

za prepoznavanje pozicije, kraj klipnjače s vanjskim navojem.  
Isporučuje se i matica za navoj na klipnjači .  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	0,75 "
Promjer klipa	1 1/4"
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Pogonski tlak	11,6 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Energija naleta u krajnjim položajima	0,295 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	93 lbf
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	109 lbf
Pokretna masa kod hoda 0 mm	1,728 oz
Prirast težine po 10 mm hoda	1,411 oz
Osnovna težina kod hoda 0 mm	10,582 oz
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	0,317 oz
Pneumatski priključak	NPT1/8-27
Pogonski tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje