

Kompaktni cilindar ADVU-1"-1/2"-P-A

Broj artikla: 546331

FESTO

za prepoznavanje pozicije, kraj klipnjače s unutarnjim navojem.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 0,5 " |
| Promjer klipa | 1 " |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Kraj klipnjače | Unutarnji navoj |
| Pogonski tlak | 14,5 ... 145 Psi |
| Pogonski medij | filtrirani komprimirani zrak |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -4 ... 176 °F |
| Energija naleta u krajnjim položajima | 0,0738 J |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 56 lbf |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 66 lbf |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 0,917 oz |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 0,988 oz |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 6,349 oz |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 0,212 oz |
| Pneumatski priključak | UNF10-32 |
| Pogonski tlak [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, dinamičke brtve | TPE-U(PU) NBR |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, cijev cilindra | Aluminijska legura za gnječenje |