

Kompaktni cilindar

ADVU-3/4"-1 1/4"-P-A

Broj artikla: 546363

FESTO

za prepoznavanje pozicije, kraj klipnjače s unutarnjim navojem.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1,25 "
Promjer klipa	3/4"
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Pogonski tlak	14,5 ... 145 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-4 ... 176 °F
Energija naleta u krajnjim položajima	0,1033 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	32 lbf
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	42 lbf
Pokretna masa kod hoda 0 mm	0,705 oz
Prirast težine po 10 mm hoda	0,811 oz
Osnovna težina kod hoda 0 mm	5,256 oz
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	0,212 oz
Pneumatski priključak	UNF10-32
Pogonski tlak [psi]	14,5 ... 145 psi
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, dinamičke brtve	TPE-U(PU) NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje