


Osnovni ventil LFMB-D-MIDI-A-U

Broj dijela: 546445

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Seriya	D.
Izvedbena veličina	Midi
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Radni tlak	21 psi...180 psi
Operativni medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 7: 3] Inertni plinovi
Učinkovitost filtra	99,99 %
Maksimalna količina kondenzata	1,46 fl oz (US)
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	33,8 °F...140 °F
Temperatura okoline	14 °F...140 °F
Temperatura skladištenja	14 °F...140 °F
Zaostali sadržaj ulja	1,35E-05 oz/yd ³
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Materijal za kućište	Lijevani cink
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	PC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Težina proizvoda	18284 oz