

# Osnovni ventil LFMA-D-MAXI-U


Broj artikla: 546447

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča. Uložak filtra 0,01 µm s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost   |
|--------------------------------|--|
| Seriya                         | D  |
| Veličina                       | Maxi   |
| Konstruktivna struktura        | Filter s vlaknima  |
| Finoća filtra                  | 0,01 µm  |
| Ispust kondenzata              | ručno okrećući   |
| Pogonski tlak                  | 13,8 ... 240 Psi   |
| Pogonski medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inertni plinovi |
| Stupanj djelovanja filtra      | 99,9999 %  |
| Zaštita od ljuštenja           | Metalna zaštitna košara  |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                 |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medija             | 33,8 ... 140 °F  |
| Temperatura okoline            | 14 ... 140 °F  |
| Preostali sadržaj ulja         | 0,00000027 oz/yd <sup>3</sup>                                      |
| Vrsta pričvršćenja             | Ugradnja vodova<br>s priborom<br>po izboru:                        |
| Položaj ugradnje               | okomito +/- 5°   |
| Material housing               | Cinkov tlačni lijev  |
| Material filter                | Borsilikatna vlakna  |
| Material bowl                  | PC   |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno  |
| Težina proizvoda               | 42 oz  |