

Osnovni ventil LF-D-5M-MINI-U

Broj artikla: 546451

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom. Finoća filtra 5 µm, sa zaštitnom košarom i ručnim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | Mini |
| Serijski broj | D |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Sinter filter s centrifugalnim odvajačem |
| Maks. količina kondenzata | 0,748 oz(l) |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pogonski tlak | 0 ... 240 Psi |
| Normalni nazivni protok | 28 cfm |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | 14 ... 140 °F |
| Temperatura okoline | 14 ... 140 °F |
| Težina proizvoda | 8,75 oz |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s priborom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Materijal filter | PE |
| Materijal housing | Cinkov tlačni lijev |
| Materijal bowl | PC |