



Osnovni ventil LR-D-7-MINI

Broj dijela: 546452

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Izvedbena veličina | Mini |
| Serijska | D. |
| Brava za aktiviranje | Okretni gumb s držačem |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | membranski kontrolni ventil s izravnim upravljanjem |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom |
| Indikator tlaka | G1/8, pripremljeno |
| Radni tlak | 13,8 psi...240 psi |
| Raspon regulacije tlaka | 6,9 psi...105 psi |
| Maks. histereza tlaka | 3 psi |
| Normalni nazivni protok | 35 cfm |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | 14 °F...140 °F |
| Temperatura okoline | 14 °F...140 °F |
| Težina proizvoda | 9845 oz |
| Vrsta montaže | Montaža prednje ploče Instalacija linije s priborom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |