

Osnovni ventil LFR-D-7-MINI

Broj dijela: 546456

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina | Mini |
| Serijska | D. |
| Brava za aktiviranje | Okretni gumb s držačem |
| Položaj montaže | okomito +/- 5 ° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Odvod kondenzata | Ručno okretanje |
| Konstruktivna struktura | Regulator filtra bez manometra |
| Maksimalna količina kondenzata | 0,748 fl oz (US) |
| Zaštita školjke | Metalni zaštitni kavez |
| Indikator tlaka | G1/8, pripremljeno |
| Radni tlak | 13,8 psi...240 psi |
| Raspon regulacije tlaka | 6,9 psi...105 psi |
| Maks. histereza tlaka | 3 psi |
| Normalni nazivni protok | 31,5 cfm |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | 14 °F...140 °F |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi |
| Srednja temperatura | 14 °F...140 °F |
| Temperatura okoline | 14 °F...140 °F |
| Težina proizvoda | 12940 oz |
| Vrsta montaže | neobavezno: Instalacija linije s priborom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Lijeveni cink |
| Materijalna školjka | PC |