

Osnovni ventil

LF-D-5M-MIDI-A-U

Broj artikla: 546460

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom. Finoća filtra 5 µm, sa zaštitnom košarom i automatskim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Seriya	D
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Sinter filter s centrifugalnim odvajačem
Maks. količina kondenzata	1,462 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	28 ... 180 Psi
Normalni nazivni protok	56 cfm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	41 ... 140 °F
Temperatura okoline	41 ... 140 °F
Težina proizvoda	24,5 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	PE
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC