

Osnovni ventil LFR-D-5M-MAXI-A

Broj artikla: 546469

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s metalnom zaštitnom košarom bez manometra, finoća filtriranja 5 µm.
S automatskim ispuštanjem kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra
Maks. količina kondenzata	2,72 oz(l)
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	Priprema za G1/4
Pogonski tlak	28 ... 180 Psi
Područje regulacije tlaka	6,9 ... 180 Psi
Maks. tlačna histereza	6 Psi
Normalni nazivni protok	262,5 cfm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	14 ... 140 °F
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	41 ... 140 °F
Temperatura okoline	41 ... 140 °F
Težina proizvoda	47,95 oz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC