

Osnovni ventil LFR-D-DI-MAXI-A



Broj artikla: 546515

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | Maxi |
| Serijska | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filter-regulator bez manometra |
| Maks. količina kondenzata | 1,462 oz(l) |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | Priprema za G1/4 |
| Pogonski tlak | 28 ... 180 Psi |
| Područje regulacije tlaka | 6,9 ... 180 Psi |
| Maks. tlačna histereza | 6 Psi |
| Normalni nazivni protok | 157,5 cfm |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | 14 ... 140 °F |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | 41 ... 140 °F |
| Temperatura okoline | 41 ... 140 °F |
| Težina proizvoda | 56 oz |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material bowl | PC |