

# Osnovni ventil LOE-D-MAXI-U



Broj artikla: 546517

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča s FRB navojnim svornjakom s metalnom zaštitnom košarom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Veličina                                | Maxi   |
| Serija                                  | D  |
| Položaj ugradnje                        | okomito +/- 5°   |
| Konstruktivna struktura                 | Proporcionalni standardni zauljivač maglom                         |
| Maks. količina punjenja uljem           | 6,46 oz(l)   |
| Zaštita od ljuštenja                    | Metalna zaštitna košara  |
| Pogonski tlak                           | 0 ... 240 Psi  |
| Minimalni protok za funkciju zauljivača | 0,35 cfm   |
| Normalni nazivni protok                 | 294 cfm  |
| Pogonski medij                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja     | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK          | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                 |
| PWIS conformity                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ležaja                      | 14 ... 140 °F  |
| Klasa čistoće zraka na izlazu           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertni plinovi |
| Temperatura medija                      | 14 ... 140 °F  |
| Temperatura okoline                     | 14 ... 140 °F  |
| Težina proizvoda                        | 42 oz  |
| Vrsta pričvršćenja                      | s priborom   |
| Materijal - napomena                    | RoHS sukladno  |
| Material bowl                           | PC   |