

Adapter AD-G1-1NPT-I

Broj dijela: 546546

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	21.4 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	90 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	35 Nm
Težina proizvoda	212.68 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj 1 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PVC
Materijal za kućište	Pocinčani čelik