

# Dvostruka nazuvica E-G3/4-3/4NPT

Broj artikla: 546549  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s 2 brtvena prstena.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	17,9 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	60 Nm
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 2	32 Nm
Nazivni moment pritezanja	45 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	164,88 g
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno