

# Adapter AD-3/4NPT-G3/4-I

Broj dijela: 546551

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost                   |
|---|------------------------------|
| Nazivna veličina                                    | 19.05 mm                     |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon              | -0.95 bar...10 bar           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                    | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost                                     | VDMA24364-B1 / B2-L          |
| Temperatura okoline                                 | -10 °C...60 °C               |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1 | 32 Nm                        |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2 | 60 Nm                        |
| Težina proizvoda                                    | 98.13 g                      |
| Pneumatski priključak 1                             | Vanjski navoj 3/4 NPT        |
| Pneumatski priključak 2                             | Unutarnji navoj G3/4         |
| Napomena o materijalima                             | U skladu s RoHS              |
| Materijalne brtve                                   | PVC                          |
| Materijal za kućište                                | Pocinčani čelik              |