


Kuka s viličastom glavom SG-UNF5/16^{mm}-24-B

Broj dijela: 546574

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	UNF5 / 16-24
Na temelju norme	DIN 71752 ISO 8140
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	1556 oz
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vijka	Čelik pocinčano
Materijal vilica	Čelik pocinčani
Materijal matica	Čelik pocinčano