

# Plastična savitljiva cijev

## PUN-1/4X3/64-U-BL

Broj artikla: 546584

FESTO

kalibrirano izvana, prikladno za QS i QB utične priključke.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer inča	1/4
Unutarnji promjer inča	5/32
Min. radijus savijanja	0,476 "
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14 ... 150 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Temperatura okoline	-68 ... 140 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,251 oz/ft
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	A 98 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)