

Plastična savitljiva cijev PUN-1/4X3/64-U-SW-300

Broj artikla: 546672

FESTO

kalibrirano izvana, prikladno za QS i QB utične priključke.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Old part no. 13028622



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer inča	1/4
Unutarnji promjer inča	5/32
Min. radijus savijanja	0,476 "
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-14 ... 150 Psi
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Temperatura okoline	-68 ... 140 °F
Težina proizvoda prema duljini	0,251 oz/ft
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 98 +/-3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	TPE-U(PU)